



KOMET Reamax® TS-hållare Cylindriskt skaft, Kort, för brotschhuvuddiameter D: 35-41,99 mm



Beställningsdata

Ordernummer	239880 35-41,99
GTIN	4047109280144
Artikelklass	27E

Beskrivning

Passar till :

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.
Beställ insexnyckel separat vid behov.

Invändig: ja

Spirallängd A: 120 mm

totallängd L_{tot} : 176 mm

Skaftlängd L_s : 56 mm

Skaftdiameter D_s h6: 25 mm

Dragtapp nr 239900: 5

U-nyckel nr 239901: SW10

Teknisk beskrivning

Dragtapp nr 239900	5
Skaftlängd L_s	56 mm
Manövernyckel nr 239902	SW3 (6Nm)
Spirallängd A	120 mm
totallängd L_{tot}	176 mm
U-nyckel nr 239901	SW10
för brotschhuvuddiameter D	35 - 41,99 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm

Skaftutförande	Kort
Invändig	ja
Produktslag	Brottschverktyg för löstagbara skäreppar

Tillbehör

Dragtappar Typ 5	239900 5
Nyckel till dragtappar Drivanordning SW10	239901 SW10