



Maskinrumsbelysning Planonlight LED, effektförbrukning: 66W



Beställningsdata

Ordernummer	081350 66
GTIN	2050001688941
Artikelklass	04E

Beskrivning

Utförande:

Revolutionerande arbetsrumsbelysning med den senaste LED-tekniken. Nästan **dubbel ljusstyrka** jämfört med befintliga belysningssystem med **högsta kontur- och kontrastprecision**.

Tack vare den **minimala monteringshöjden på 28 mm** sparar man plats med PLANONLIGHT LED i princip alla typer av kontorslokaler eller arbetsrum.

- **Mycket hög luminans över hela ytan.**
- **Extremt hög ljusstyrka i dagsljuskvalitet och ändå bländ- och flimmerfritt ljus utan stroboskopeffekter.**
- **Steglös dimmer (transformator ingår inte i leveransen).**
- **Tål nedsänkning (IP68), till och med mot frätande emulsioner (IP69K).**
- **Enklast möjliga rengöring – slät yta och låga ytemperaturer (maximalt 10 °C över omgivningstemperaturen).**
- **100 % underhållsfri.**
- **Certifierad enligt UL-standarder – kan användas världen över.**
- **Enkel eftermontering av användaren.**
- **Anslutning direkt via M12-maskinkontakt eller via medföljande anslutningskabel**

Funktion:

IP69K: Skydd mot inträngande vatten under tryck (tryckvattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

OBS!:**Driftspänning 24 V DC – anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!**

Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

Teknisk beskrivning

Belysning	LED-modul
ljusflöde	6000 lm
strålningsvinkel fast	120 grad
vikt	5200 g
effektförbrukning	66 W
Temperaturområde	-20 - 55 °C
totalhöjd	28 mm
märkspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
färgtemperatur	6500 K
ATEX-zon	ingen
totallängd	771 mm
total bredd	171 mm
IP-skyddsklass	IP 69K
tillverkarens beteckning	10294
Produktslag	Maskinbelysning

Tillbehör

Dimbar transformator 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformator för PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Hållare för PLANONLIGHT LED med kulle	081380