



KOMET Reamax® TS-hållare Cylindriskt skaft, Lång, för brotschhuvuddiameter D: 18-19,99 mm



Beställningsdata

Ordernummer	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Artikelklass	27E

Beskrivning

Passar till :

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.

Beställ insexnyckel separat vid behov.

Invändig: ja

Spirallängd A: 140 mm

totallängd L_{tot} : 190 mm

Skaftlängd L_s : 50 mm

Skaftdiameter D_s h6: 20 mm

Dragtapp nr 239900: 1

U-nyckel nr 239901: SW5

Teknisk beskrivning

U-nyckel nr 239901	SW5
Skaftlängd L_s	50 mm
totallängd L_{tot}	190 mm
för brotschhuvuddiameter D	18 - 19,99 mm
Manövernyckel nr 239902	8IP (1,5Nm)
Spirallängd A	140 mm
Dragtapp nr 239900	1
Skaftdiameter D_s h6	20 mm

Skaftutförande	Lång
Invändig	ja
Produktslag	Brottschverktug för löstagbara skäreppar

Tillbehör

Nyckel till dragtappar Drivanordning SW5	239901 SW5
Dragtappar Typ 1	239900 1