

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp med perforerad panel, bredd 40G med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942153 2000
GTIN	4069515001090
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåp med kulissutdrag och slagdörr är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med fribärande vertikalutdrag, med $\square$ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av GARANT easyFix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 25 mm raster. De perforerade panelernas är utrustade med teleskopskenor. Bärförmåga per utdrag 80 kg.

Användbar yta på båda sidor av vertikalutdraget 2,2 m². **Med en enda utdragssäkring.**

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

OBS!:

Passande tillbehör, t.ex. GARANT easyFix krokar och hållare, finns i grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Utförande	Vertikalskåp med perforerad panel
Bredd	1000 mm

Djup	700 mm
bredd i G	40
vertikalutdragets effektiva djup	656 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1692 mm
vikt	186 kg
djup i G	28
Bärförmåga vertikalutdrag	80 kg
höjd	2000 mm
Antal vertikalutdrag	3
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel	250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/942153-2000>