

## Lyftkedja 3-part, Effektiv längd: A2m



### Beställningsdata

Ordernummer	086436 A2
GTIN	4032378141999
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar <strong>förkortningsbara.</strong> Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

#### OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd	2 m
Kedje-Ø	8 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3000 kg
Produktslag	Lyftkedja

