


CNMG 120404, Sort: CA510

Beställningsdata

Ordernummer	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120404 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: PS

Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm

Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PS
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning