

**Pro Eco klämhållare PWLNL 95°, vändskär PW., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

OBS!:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum – ingår i leveransen).

Teknisk beskrivning

Hävarm	259016 1
Vändskärsstorlek	8 mm
Hävarmsskruv	259019 1
Underläggsplatta	259034 3
Passande vändskär	WN.. 0804..
Huvudängd L ₁	32 mm
totallängd L	125 mm
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Serie	Pro Eco
ISO-kod hållare	PWLNRL 2020K08
Norm	Verkstadsnorm

Fjäderstift	259045 1
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251925-20/08>