

Garant**Stålborrhållare A... SSSCR 75°, vändskär SC., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Mittförskjutning L_3	11,5 mm
Utkragningslängd L_1	48 mm
Norm	DIN 8024
totallängd L	180 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Skaftdiameter D_s	16 mm
Minimiförborrningshål diameter D_{min}	20 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Inställningsvinkel κ	45 grad
ISO-kod hållare	A16Q SSSCR/L09
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Skaftform	Stål
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/260722-16/09>