

Garant**Stålborrhstång A... SSSCR 75°, vändskär SC., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	260722 25/09
GTIN	4069515004497
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 8024
Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	200 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Inställningsvinkel κ	45 grad
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Utkragningslängd L_1	75 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
ISO-kod hållare	A25R SSSCR/L09
Skrivsats för vändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	9 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Skaftform	Stål
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/260722-25/09>