

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergånga Form 60° (metrisk), Typ: B03****Beställningsdata**

Ordernummer	240084 B03
GTIN	4047109016934
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhallare, se nr 240070 och nr 240072.

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	7 mm
För stigning upp till	1,5 mm
Typ	B03
Borrdjup	26 mm
totallängd	65 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning