

**Batteridrivnen LED-stavlampa, Typ: 260****Beställningsdata**

Ordernummer	081449 260
GTIN	4069515008563
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Robust, smal batteridrivnen LED-stavficklampan med gummerad yta, hållarmagnet och extra LED-lampa på lamphuset. 3 olika belysningsinställningar (spot, starkt ljus, nedtonat ljus).
Uppladdningsbar via ett USB-C-gränssnitt. Perfekt som inspektionslampan i trånga utrymmen.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 42
Ljusflöde	400 lm
Antal ingående batterier	1
totallängd	260 mm
vikt	94 g
brinntid	3 - 20 h
Ljusflöde steg 2	40 lm

Datablad

Energiförsörjning

Batteridrivnen

Produktslag

Arbetsbelysning