

**Friktionsborr standard (med krage) Inox, Gänga: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	080752 M6
GTIN	4069515008686
Artikelklass	BAW

Beskrivning**Utförande:**

Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.

Friktionsborr standard (med krage), för användning i rostfria material.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.

ER-chucknyckel nr 309680.

HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.

Teknisk beskrivning

rekommenderad drivningseffekt	1,3 kW
Skaft-Ø	8 mm
Materialtjocklek	0,7 - 1 mm

Datablad

rekommenderat varvtal	2500 min ⁻¹
Kärnhåls-Ø	5,4 mm
Produktslag	Friktionsborrar