

**Friktionsborr plan (utan krage) lång Inox, Gänga: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	080758 M5
GTIN	4069515008976
Artikelklass	BAW

Beskrivning**Utförande:**

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-bormaskiner samt bormaskiner med stativ.

Friktionsborr plan (utan krage), för användning i rostfria material.

Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.

ER-chucknyckel nr 309680.

HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	4,5 mm
Skaft-Ø	6 mm
rekommenderat varvtal	2600 min ⁻¹

Datablad

rekommenderad drivningseffekt	1 kW
för gänga M	M5
Materialtjocklek	0,7 - 3 mm
Produktslag	Friktionsborrar