

**KOMET® skrubbstål Form g, Typ: B01****Beställningsdata**

Ordernummer	240074 B01
GTIN	4047109016415
Artikelklass	24H

**Beskrivning****Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

**Skärmaterial:**

**HSS/Co10** – för svärbearbetade material.

**OBS!:**

**Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.**

Skärmaterial: HSS Co 10

Borrdjup: 20 mm

För hål från Ø: 3 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivning**

Borrdjup	20 mm
För hål från Ø	3 mm
totallängd	60 mm
Typ	B01
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning

