



Radievändskär 12° HSS/Co5, H7, Radie: R3mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 240030 R3 |
| GTIN | 2050001099419 |
| Artikelklass | 29W |

Beskrivning

Utförande:

Slipade på alla sidor och med vardera fyra lika stora radier. Avbackade skäreppor med spånbrytarsteg för bästa möjliga skärförhållande över hela radiesektorn.

Spånvinkeln 12° är lämplig för universell användning.

Användningsdata:

För svarvning av konvexa radier på ytterdiametrar eller i hål.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Radie R ₁ | R3 |
| Skärmaterial | HSS Co 5 |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |