

## Lyftkedja 1-part, Effektiv längd: A3m



### Beställningsdata

Ordernummer	086417 A3
GTIN	4032378141487
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar <strong>förkortningsbara.</strong> Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

#### OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd	3 m
Kedje-Ø	10 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ$	3150 kg
Produktslag	Lyftkedja

