

**T-spårskruv (8.8.) lösa, Typ: 121250****Beställningsdata**

Ordernummer	375306 121250
GTIN	4069515014502
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, härdad, svart, hållfasthetsklass 8.8.

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Brickor, se nr 35341 och höga muttrar, se nr 375386.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

längd L	50 mm
Gänga G	M12
Typ	787
smal stenbredd a	11,7 mm
Stenbredd e	18 mm
Höjd k	7 mm

Datablad

Gänglängd b	30 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
Produktslag	Spårskruv