

**T-spårskruv (8.8.) lösa, Typ: 2220150****Beställningsdata**

Ordernummer	375306 2220150
GTIN	4069515014687
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, härdad, svart, hållfasthetsklass 8.8.

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Brickor, se nr 35341 och höga muttrar, se nr 375386.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Gänga G	M20
smal stenbredd a	21,7 mm
Gänglängd b	95 mm
Nominellt mått T-spår	20 mm
längd L	150 mm
Höjd k	14 mm

Datablad

Typ	787
Stenbredd e	35 mm
Produktslag	Spårskruv