

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergånga Form 55° (Whitworth), Typ: B04****Beställningsdata**

Ordernummer	240088 B04
GTIN	4047109017115
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Teknisk beskrivning

Typ	B04
total längd	75 mm
för stigning	16–50 gänga/tum
För håll från Ø	9 mm
Borrdjup	45 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning