

 KOMET**KOMET® invändigt gängstål högergंगा Form 55° (Whitworth), Typ: B05****Beställningsdata**

Ordernummer	240088 B05
GTIN	4047109017146
Artikelklass	24H

Beskrivning**Utförande:**

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.

Storlekar med tilläggsbeteckning **L = förlängt skaft.**

Skärmaterial:

HSS/Co10 – för svårbearbetade material.

OBS!:

Passande borrarstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	12 mm
Borrdjup	50 mm
Typ	B05
för stigning	12–40 gänga/tum
totallängd	80 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Skärinsats för svarvning