

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	23 mm
ISO-kod hållare	AH20R SCLCR/L09
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500