

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC..0602..
ISO-kod hållare	E08K SCLCR/L06
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	10 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	7,6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500