

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	SCLCR/L 2525M12
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	269005 6
Skruvsats förvändskär	269028 20
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvåndskär Typ 20

269028 20

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 6

269005 6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500