

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	9 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	AH16Q SCLCR/L09
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Utkragningslängd L ₁	80 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500