

**Stålborrhållare A.. SCLCR 95°, för vändskärplattor CC.., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	22 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Vändskärsskruv	269022 3
ISO-kod hållare	A20R SCLCR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/260028-20/09>
