

**KOMET® vändskär, BK6115, Beteckning typ W80: 32-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236607 32-010
GTIN	4047109194236
Artikelklass	24R

Beskrivning**OBS!:**

Bör ej användas som centrumskär!

Teknisk beskrivning

Beteckning	32-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	SOGX 100408-01
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK6115
Typ	GG(G)
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
vått maximal	lämplig		