

Garant**QuickTurn skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250606 25/15
GTIN	
Artikelklass	21U

Beskrivning**Fördel:**

Byte av vändskär utan verktyg. **Lossa låsningen med knappen – byt skäregegg – tryck på klampinspänningen.**

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

Konstant klämkraft, hög repeternoggrannhet, underhållsfri.

Teknisk beskrivning

Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2525M15
Huvudängd L ₁	46 mm
Klamp	259038 7
Vändskärsstorlek	15 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Underläggsplatta	259031 29
Skruv för underläggsplatta	259025 4
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Användning	Höger

Norm	DIN ISO 5610
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn Typ 6	259038 6
Underläggsplatta Typ 29	259031 29
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv för underläggsplatta Typ 4	259025 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännjärn Typ 7	259038 7