

**KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W80: 12-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236608 12-010
GTIN	4047109187634
Artikelklass	24R

Teknisk beskrivning

Beteckning	12-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
ISO-kod vändskär	SOGX 050204-01
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK7710
Typ	Alu
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	220 m/min	N
vått maximal	lämplig		