

**KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W80: 24-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236608 24-010
GTIN	4047109181069
Artikelklass	24R

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	24-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
ISO-kod vändskär	SOGX 080308-01
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK7710
Typ	Alu
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	220 m/min	N
vått maximal	lämplig		