

Lyftkedja 1-part, Effektiv längd: A2m



Beställningsdata

Ordernummer	086418 A2
GTIN	4032378141524
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	2 m
Kedje-Ø	13 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ$	5300 kg
Produktslag	Lyftkedja

