

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäderstift-sats	259047 3
Huvudängd L ₁	28 mm
Fjäder-sats	259044 4
Hävarmsskruv	259018 6
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Hävarm	259015 7
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020K11
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Underläggsplatta	259031 7
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarm Typ 7	259015 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500