

Garant**CC.T 060202, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 2,5 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	SS
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning