

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 50/  
S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	269028 10
Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	AH06X SCLDR/LS4
Passande vändskär	CDCT S4010.
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	6,92 mm
Mittförskjutning $L_3$	3,5 mm
totallängd $L$	75 mm
Spännhöjd $L_2$	5,54 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200