

duMONT**Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning JS9, Typ: 5B1****Beställningsdata**

Ordernummer	290405 5B1
GTIN	662600444044
Artikelklass	29J

Beskrivning**Användningsdata:**

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

leveransinnehåll:

Brottsch inkl. nödvändiga shims.

OBS!:

- **För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrottschar användas (finns på förfrågan).**
- **Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrottschen rätar ut sig själv.**
- **Belagda dragbrottschar och dragbrottschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.**
- **BROTTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).**
- **Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.**

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 172 mm

Kilspårbredd: 5 mm

Kilspårdjup: 2,3 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 12 - 17 mm

Brottschninglängd i stål: 8 - 42 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd: 850 kg

Teknisk beskrivning

för håldiameter enligt DIN 6885	12 - 17 mm
Brotschninglängd i stål	8 - 42 mm
Kilspårbredd	5 mm
Kilspårdjup	2,3 mm
Ryggbredd	6,46 mm
Brotschlängd	172 mm
Antal passeringar	2
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	850 kg
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		

Tillbehör

Mellanlägg till dragbrottsch nr 290405 – 407 Typ 5B1

290410 5B1