

Garant

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	302410 12/3
GTIN	4045197435255
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **kort**.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	3 mm
Ø D ₂	8 mm
Skaft-Ø d	12 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång