

Garant

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 16/5mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	302410 16/5
GTIN	4045197435293
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **kort**.

Användningsdata:

För användning i krypchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	10 mm
Skaft-Ø d	16 mm
Håldiameter D ₁	5 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång