

**ER-spänntång, ER 16, nom. spann-Ø d: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308923 1
GTIN	4069515023801
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.

Teknisk beskrivning

fäste	ER 16
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	426 E
Utvändig-Ø D	17 mm
totallängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa