

**ER-spänntång med tätning och munstycken, ER 16, nom. spann-Ø d: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308924 9
GTIN	4069515023962
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

Tätade utföranden med munstycken endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	425 E
Utvändig-Ø D	16,7 mm
totallängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa