

**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 32, nom. spänn-Ø d: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309427 4,5
GTIN	4069515025959
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	4,5 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4537 E
Utvändig-Ø D	32,7 mm
totallängd L	40 mm

Produktslag

Spännhylsa