

Garant**GARANT Master Mute borrarstångskaft PSC Vibrationsdämpande, PSC-40,
Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 16/64mm****Beställningsdata**

Ordernummer	265062 16/64
GTIN	4069515026505
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:****Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).****Passar till:**

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100 – 265377.

OBS!:Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).**Teknisk beskrivning**

Montageskruvsats	269026 1
utkagningslängd A-mått	100 mm
Skaft-Ø	16 mm
Effektiv längd L ₁	64 mm
Serie	Master Mute
Antal kylkanaler	3
fäste	PSC-40
Svängning	dämpad
Hållare norm	ISO 26623-1

Datablad

Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare