

Spärrstolpe med roterande huvud inklusive bältesband (2 styck), svart, Typ: R/W**Beställningsdata**

Ordernummer	994312 R/W
GTIN	4251021128075
Artikelklass	99T

Beskrivning**Utförande:**

Spärrstolpe med dubbelsidigt vridbart huvud (360°) för inomhusbruk. Idealisk när stora ytor behöver spärras, genom 9 m bandlängd som medger många olika användningsalternativ med växlande distanskrav. Golvfallrik av gjutjärn, fallriksöverdrag av svart plast, stolprör av metall.

Användningsdata:

För inomhusanvändning.

leveransinnehåll:

Set med vardera 2 st inklusive bältesrem.

Lackering:

Golvfallrik svart, stolpe svart **pulverbelagd**.

OBS!:

Individuell digital påskrift kan utföras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Fothöjd	20 mm
höjd	1000 mm

Datablad

Fotdiameter	350 mm
vikt	12 kg
Bandbredd	50 mm
Färg band	röd / vit
remlängd	9000 mm