

**Fyrkantsvarvstålshållare, HSS Co 10, D×Längd: 4X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295000 4X80
GTIN	4045197187277
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändrar.

**HSS-Co 10** (10 % kobolt, 67 HRC).

**Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form B. Bredd: Tolerans h12.** Avfasade ändrar.

**Användningsdata:**

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

**Teknisk beskrivning**

Fyrkantsmått D	4 mm
Längd	80 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämne