

duMONT**Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning JS9, Typ: 4B1****Beställningsdata**

Ordernummer	290420 4B1
GTIN	662600555115
Artikelklass	29J

Beskrivning**Utförande:**

Storlek 4B1 till 8C1 dessutom med 45° kantfas.

För avgradning av vassa spårkanter.

Användningsdata:

För rationell tillverkning av kilspår enligt DIN 6885 i ett moment.

OBS!:

- **Till storlek 2A bör nr 290405 2A användas.**
- **Passningar P9 och H9 kan levereras på förfrågan.**
- **Efter 1/3 och 2/3 passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.**

Skärmaterial: HSS

Brotschlängd: 273 mm

Kilspårbredd: 4 mm

Kilspårdjup: 1,8 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 11 - 12 mm

Brotschninglängd i stål: 8 - 40 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd: 450 kg

Teknisk beskrivning

Brotschlängd	273 mm
Kilspår djup	1,8 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	450 kg
Brotschninglängd i stål	8 - 40 mm
Ryggbredd	6,46 mm
för håldiameter enligt DIN 6885	11 - 12 mm
Kilspårbredd	4 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		