

**Fyrkantsvarvstålshållare, HSS Co 10, D×Längd: 10X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	295000 10X80
GTIN	4045197187369
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Svarvännen med raka, rätvinkliga ändrar.

HSS-Co 10 (10 % kobolt, 67 HRC).

Fyrkantssämen enligt DIN 4964 form B. Bredd: Tolerans h12. Avfasade ändrar.

Användningsdata:

För svarvning, arborning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.

Teknisk beskrivning

Längd	80 mm
Fyrkantsmått D	10 mm
Skärmaterial	HSS Co 10
Produktslag	Svarvämne