

Garant**Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302416 25/14
GTIN	4045197436122
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **lång**.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	20 mm
Håldiameter D ₁	14 mm
Skaft-Ø d	25 mm
totallängd L	300 mm
Produktnamnsattribut	L = 300 mm
Produktslag	förlängningsstång