

**Garant**

**Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	302410 20/6
GTIN	4045197435811
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Utan** längdinställningsskruv, **kort**.

**Användningsdata:**

För användning i krypchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	6 mm
Skaft-Ø d	20 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång