

Garant**Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302412 25/14 |
| GTIN | 4045197435996 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Med längdinställningsskruv, **kort.**

Användningsdata:

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Håldiameter D ₁ | 14 mm |
| Skaft-Ø d | 25 mm |
| Ø D ₂ | 20 mm |
| totallängd L | 160 mm |
| Produktnamnsattribut | L = 160 mm |
| Produktslag | förlängningsstång |