

Garant**Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302414 32/10
GTIN	4045197436221
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **kort** och **med kylkanalhål** (inte förslutbara).

Användningsdata:

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
Skaft-Ø d	32 mm
Håldiameter D ₁	10 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Produktslag	förlängningsstång