

Garant**Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302412 25/16
GTIN	4045197436009
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Med längdinställningsskruv, **kort.**

Användningsdata:

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	22 mm
Skaft-Ø d	25 mm
Håldiameter D ₁	16 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång