

**Kombifräsdorn, SK 50 A = 55, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302520 16     |
| GTIN         | 4250122600817 |
| Artikelklass | 36E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

**Med kil** – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** – för fräsar med **tvärspar**, DIN 1880.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| totallängd L                                       | 199 mm |
| Lös medbringarring nr 309870                       | 16     |
| Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring | 17 mm  |
| passande specialnyckel nr 309840                   | 16     |
| utkragningslängd A-mått                            | 55 mm  |
| Frässpindellängd L <sub>4</sub>                    | 27 mm  |
| Dorndiameter d <sub>1</sub>                        | 16 mm  |
| gängaM                                             | M24    |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861                | 16     |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 16 mm                 |
| fäste                     | SK 50 A = 55          |
| Norm                      | DIN 6358              |
| Hållare norm              | DIN 2080              |
| Rundgångsnoggrannhet      | ≤ 6 µm                |
| Produktslag               | Påsticksdorn för fräs |

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/302520-16>